


KT5006



Capacitieve handsensor

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Afmetingen [mm]	Ø 100 / L = 11

Toepassingsgebied

Werkingsprincipe	statisch
------------------	----------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	12...30 DC
Stroomopname [mA]	30
Beschermklasse	III

**Capacitieve handsensor**

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Ompoolbeveiligd	ja
Max. opstarttijd [ms]	500

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	200
Kortsluitvast	ja
Beschermd tegen overbelasting	ja

Reactietijden

Reactietijd [ms]	35
------------------	----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-40...85
Beschermklasse	IP 67; IP 69K; (aan de voorkant)

Toelatingen / testen

MTTF [jaren]	394
--------------	-----

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	129,5
Afmetingen [mm]	Ø 100 / L = 11
Materialen	Actieve oppervlak: PA Grilamid TR 90UV transparant; behuizing: PC/ABS zwart; Gekleurde afdekking: PC/ABS groen

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	8 x LED, rood
	in bedrijf	8 x LED, groen

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)	Afdekking in verschillende kleuren
------------------------	------------------------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - stekker

Kabel: 0,3 m, PUR

Connector: 1 x M8; codering: A



KT5006



Capacitieve handsensor

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Aansluiting

