


Capacitieve verlichte drukknop

KTMDF-K-RBPKG/0,3M

uitloop artikel

Alternatief artikel: KT5111

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Afmetingen [mm]	Ø 29 / L = 31

Toepassingsgebied

Weringsprincipe	dynamisch
-----------------	-----------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	12...30 DC
Stroomopname [mA]	30
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Max. opstarttijd [ms]	500

Uitgangen


Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	200
Kortsluitbeveiliging	ja
Beschermd tegen overbelasting	ja
Lengte uitgangssignaal [ms]	300



Capacitieve verlichte drukknop

KTMDF-K-RBPKG/0,3M

Reactietijden		
Reactietijd	[ms]	35
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
Beschermklasse		IP 65; IP 67; IP 69K; (aan de voorkant)
Toelatingen / testen		
MTTF	[jaren]	352
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	40,5
Afmetingen	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materialen		PA 6.6-GF30 zwart; Actieve oppervlak: PA Grilamid TR 90UV
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, rood
	in bedrijf	1 x LED, groen
Toebehoren		
Leveringsomvang		bevestigingsmoeren: 1
		afdichtring: 1
Toebehoren (optioneel)		Symbol schijf
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 0,3 m, PUR		
Aansluiting		



BK = Aderkleuren :
 BN = zwart
 BU = bruin
 blauw