


Capacitieve verlichte drukknop

KTMSF-K-RBPKG/0,3M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: KT5110

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Afmetingen [mm]	Ø 29 / L = 31

Toepassingsgebied

Weringsprincipe	statisch
-----------------	----------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	12...30 DC
Stroomopname [mA]	30
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Max. opstarttijd [ms]	500

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	200
Kortsluitbeveiliging	ja
Beschermd tegen overbelasting	ja

Reactietijden

Reactietijd [ms]	35
------------------	----


KT5105



Capacitieve verlichte drukknop

KTMSF-K-RBPKG/0,3M

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
Beschermklasse		IP 65; IP 67; IP 69K; (aan de voorkant)
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	41,8
Afmetingen	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materialen		PA 6.6-GF30 zwart; Actieve oppervlak: PA Grilamid TR 90UV
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, rood
	in bedrijf	1 x LED, groen
Toebehoren		
Leveringsomvang		bevestigingsmoeren: 1
		afdichtring: 1
Toebehoren (optioneel)		Symbol schijf
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 0,3 m, PUR		
Aansluiting		



Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw