


Capacitieve verlichte drukknop

KTMDF-E-RBPKG/0,3M

uitloop artikel

Alternatief artikel: KT5309

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Afmetingen [mm]	Ø 32 / L = 31

Toepassingsgebied

Werkingsprincipe	dynamisch
------------------	-----------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	12...30 DC
Stroomopname [mA]	30
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Max. opstarttijd [ms]	500

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	200
Kortsluitbeveiliging	ja
Beschermd tegen overbelasting	ja
Lengte uitgangssignaal [ms]	300

Reactietijden

Reactietijd [ms]	35
------------------	----


KT5301



Capacitieve verlichte drukknop

KTMDF-E-RBPKG/0,3M

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
Beschermklasse		IP 65; IP 67; IP 69K; (aan de voorkant)
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	65,2
Afmetingen	[mm]	Ø 32 / L = 31
Materialen		1.4404 (roestvast staal / 316L); Actieve oppervlak: PA Grilamid TR 90UV
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, rood
	in bedrijf	1 x LED, groen
Toebehoren		
Leveringsomvang		bevestigingsmoeren: 1
		afdichtring: 1
Toebehoren (optioneel)		Symbool schijf
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 0,3 m, PUR		
Aansluiting		



Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw