


Capacitieve verlichte drukknop

KTMBF-ERGBPKG/US/0,3M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: KT6301

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Afmetingen [mm]	Ø 32 / L = 31

Toepassingsgebied

Werkingsprincipe	bistabiel
------------------	-----------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	12...30 DC
Stroomopname [mA]	30
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Max. opstarttijd [ms]	500

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	200
Kortsluitbeveiliging	ja
Beschermd tegen overbelasting	ja

Reactietijden

Reactietijd [ms]	35
------------------	----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-40...85
---------------------------	----------

KT5351



Capacitieve verlichte drukknop

KTMBF-ERGBPKG/US/0,3M

Beschermklasse	IP 65; IP 67; IP 69K; (aan de voorkant)
----------------	---

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	78,5
Afmetingen [mm]	Ø 32 / L = 31
Materialen	behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Actieve oppervlak: PA Grilamid TR 90UV

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, rood is aan te sturen

Toebehoren

Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 1
	afdichtring: 1
Toebehoren (optioneel)	Symbol schijf

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - stekker

Kabel: 0,3 m, PUR

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting

