


## Cilindersensor voor trekstangcilinder

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 Actief vlak



## Producteigenschappen

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Elektrische uitvoering | PNP          |
| Uitgangsfunctie        | maakcontact  |
| Afmetingen [mm]        | 30 x 30 x 23 |

## Elektrische eigenschappen

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Voedingsspanning [V]  | 10...30 DC |
| Stroomopname [mA]     | < 10       |
| Ompoolbeveiligd       | ja         |
| Max. opstarttijd [ms] | 2          |

## Uitgangen

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Elektrische uitvoering                              | PNP         |
| Uitgangsfunctie                                     | maakcontact |
| Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]             | 2           |
| Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 300         |
| Schakelfrequentie DC [Hz]                           | 5000        |
| Kortsluitbeveiliging                                | ja          |
| Uitvoering kortsluitbeveiliging                     | pulserend   |
| Beschermd tegen overbelasting                       | ja          |

## Bereik

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Aanspreekgevoeligheid [mT] | 2 |
|----------------------------|---|

**Cilindersensor voor trekstangcilinder**

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

|                 |       |     |
|-----------------|-------|-----|
| Passeersnelheid | [m/s] | < 5 |
|-----------------|-------|-----|

**Nauwkeurigheid / afwijkingen**

|                     |      |     |
|---------------------|------|-----|
| Hysteresis          | [mm] | 1   |
| Reproduceerbaarheid | [mm] | 0,1 |

**Omgevingsvariabelen**

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgevingstemperatuur | [°C] | -25...75 |
| Beschermklasse       |      | IP 67    |

**Toelatingen / testen**

|                          |              |                                |
|--------------------------|--------------|--------------------------------|
| EMC                      | EN 60947-5-2 |                                |
| Schok-/vibratiebelasting |              | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |

**Mechanische eigenschappen**

|                  |      |                                   |
|------------------|------|-----------------------------------|
| Actief vlak      |      | voorop                            |
| Cilinderbouwvorm |      | trekstang cilinders; (Joucomatic) |
| Afmetingen       | [mm] | 30 x 30 x 23                      |
| Materialen       |      | aluminium; kunststof              |

**Aanwijzen / bedienelementen**

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| Weergave | schakelstatus | 1 x LED, geel |
|----------|---------------|---------------|

**Opmerkingen**

|                    |  |        |
|--------------------|--|--------|
| Verpakkingseenheid |  | 1 stuk |
|--------------------|--|--------|

**Elektrische aansluiting - stekker**

Connector: 1 x M12; codering: A

**Aansluiting**