


# MK5331



## C-sleuf cilindersensor

MKC3020-BPKG/A/0,3M/ZH/ASR



1 bevestigingsklem



Producteigenschappen	
Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Afmetingen [mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroomopname [mA]	< 10
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Max. opstarttijd [ms]	30
Uitgangen	
Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	100
Schakelfrequentie DC [Hz]	5000
Kortsluitbeveiliging	ja
Beschermd tegen overbelasting	ja
Bereik	
Aanspreekgevoeligheid [mT]	2
Passeersnelheid [m/s]	> 10
Nauwkeurigheid / afwijkingen	
Hysteresis [mm]	1
Reproduceerbaarheid [mm]	< 0,2
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...85

# MK5331



## C-sleuf cilindersensor

MKC3020-BPKG/A/0,3M/ZH/ASR

Beschermklasse IP 65; IP 67

### Toelatingen / testen

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bewerkt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd	10 V
	EN 55011	klasse B
MTTF [jaren]		2064
UL-goedkeuring	Ta	-25...75 °C
	Enclosure type	Type 1
	industriële voedingen	Limited Voltage/Current
	UL-certificeringsnummer	C008
	File nummer UL	E174191

### Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	12,2
Inbouwwijze	niet-bondig in te bouwen
Cilinderbouwworm	C-sleuf-cilinders
Afmetingen [mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Materialen	behuizing: PA (polyamide); bevestigingsklem: roestvast staal
Aandraaimoment [Nm]	< 0,24

### Aanwijzen / bedienelementen

Weergave schakelstatus 1 x LED, geel

### Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk

### Elektrische aansluiting - stekker

Kabel: 0,3 m, PUR

Connector: 1 x M8; codering: A; Contactpinnen: 3; Vergrendeling: Gekartelde moer, draaibaar



### Aansluiting

