


Analoge camera voor mobiele machines

O2MXOOKG/A1/GM/115


Producteigenschappen

Beeldresolutie	[px]	640 x 480
Openingshoek	[°]	118 x 89

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Afgeschermd kabel
--------------------------	-------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	12...32 DC
Stroomopname	[mA]	< 280; (met lensverwarming)
Overspanningsbeveiliging		ja
Beeldsensor		1/4" 4:3 VGA CMOS beeldsensor Color



Analoge camera voor mobiele machines

O2MXOOKG/A1/GM/115

Inschakelpiekstroom	[mA]	1000			
Inschakelpiekstroom tijdsduur	[ms]	2			
Uitgangen					
Video-uitgang		PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω			
Bereik					
Leesveldafmeting	[mm]	Werkafstand	leesveld		
		1000	3330 x 1970		
		2000	6660 x 3930		
		3000	9990 x 5900		
		4000	13310 x 7860		
		5000	16640 x 9830		
Beeldresolutie	[px]	640 x 480			
Openingshoek	[°]	118 x 89			
Lichtgevoeligheid	[LUX]	< 0,05			
Dynamisch bereik	[dB]	> 80			
Omgevingsvariabelen					
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85			
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...100			
Beschermklasse		IP 67; IP 69K			
Toelatingen / testen					
EMC		DIN EN 61000-6-4	industriële omgeving		
		DIN EN 61000-6-2	industriële omgeving		
		UN-ECE R10			
Schokbestendigheid			50 g		
Trillingsbestendigheid		Frequentiebereik 24...2000 Hz	(15,3 x 9,81 m/s²)rms		
		PSD (g²/Hz)	0,04...0,1		
Zoutsproeitest		IEC 60068-5-52			
Mechanische eigenschappen					
Gewicht	[g]	313			
Afmetingen	[mm]	Ø 55,5 / L = 51,3			
Materialen		behuizing: PC/ABS; actieve lens: Polyamide glasvezelversterkt			
Toebehoren					
Leveringsomvang		Montageset:, E2M210			
		schroeven: 2 x M6 x 20			
		onderlegringen			
		Moeren: 2 x M6, zelfborgend			
		anti-slib materiaal			
Opmerkingen					
Verpakkingseenheid		1 stuk			



Analoge camera voor mobiele machines

O2MXOOKG/A1/GM/115

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,5 m, Afgeschermd; afscherming verbonden

Connector: 1 x M16; codering: A; Afgeschermd kabel: true



1	coax kabelkern video signal
2	coax scherm video GND
3	U+
4	0 V