


Externe belichting

RINGLIGHT 106x66 IR/0,3M/US



Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
------------	-----------------

Toepassingsgebied

Lichtveld [mm]	Ø 106 / Ø 66; (buiten / binnen)
Bouwworm	ring
Bedrijfsaard	hoge lichtintensiteit (gepulst, permanent in bedrijf alleen met koeling); normale lichtintensiteit (permanent in bedrijf mogelijk)

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	24 DC
Stroomopname [mA]	bedrijfsmodus "continubedrijf": 800; bedrijfsmodus "hoge lichtintensiteit": 1400
Lichtsoort	infrarood licht
Golflengte [nm]	875

Ingangen

Trigger	24 V PNP
---------	----------

Bereik

Openingshoek cilindrisch [°]	50
------------------------------	----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-10...55
Opslagtemperatuur [°C]	-25...75



Externe belichting

RINGLIGHT 106x66 IR/0,3M/US

Beschermklasse	IP 65
Beveiligd tegen oververhitting	ja; (afschakeling bij 65...75 °C)

Toelatingen / testen

Fotobiologische veiligheid	Risicogroep 1; (DIN EN 62471:2008; Niet in de lichtbron kijken; gevaar voor verblinding en irritatie; het apparaat zo monteren, dat directe inkijk op de lichtbron niet mogelijk is.)
----------------------------	---

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	486
Afmetingen [mm]	Ø 122 / L = 20,5
Materialen	aluminium zwart geanodiseerd
Materiaal optiek	glas

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave		meer kleuren-LED, 3 kleuren
	belichtingsstatus	geel
	in bedrijf	groen
	te hoge temperatuur	rood

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------


Elektrische aansluiting

Kabel: 0,3 m, PUR, zwart; 4 x 0,34 mm²

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting



4	Trigger
2	bedrijfsmodus "hoge lichtintensiteit"