


O2D933



Externe belichting

Dome Light 130 CY RD/ US



Producteigenschappen		
Lichtsoort		rood licht; Cyaan licht
Toepassingsgebied		
Lichtveld	[mm]	130 x 130
Bouwworm		koepel
Bedrijfsaard		normale lichtintensiteit (permanent in bedrijf mogelijk); hoge lichtintensiteit (gepulst)
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	24 DC
Stroomopname	[mA]	bedrijfsmodus "continubedrijf": 460; bedrijfsmodus "hoge lichtintensiteit": 3420
Beschermklasse		III; (PELV)
Lichtsoort		rood licht; Cyaan licht
In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen		Aantal digitale ingangen: 1
Ingangen		
Trigger		24 V PNP/NPN; extern



Externe belichting

Dome Light 130 CY RD/ US

Aantal digitale ingangen	1
--------------------------	---

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-10...40
Opslagtemperatuur [°C]	-20...60
Beschermklasse	IP 65

Toelatingen / testen

Fotobiologische veiligheid	Risicogroep 1; (DIN EN 62471)
----------------------------	-------------------------------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	817,35
Afmetingen [mm]	256,8 x 197 x 106,7
Materialen	behuizing: aluminium zwart geanodiseerd; afdekplaat: ABS
Aandraaimoment [Nm]	0,5...1,5

Aanwijzen / bedienelementen


Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
	bedrijfsmodus "hoge lichtintensiteit"	1 x LED, rood
	LED segment	1 x LED, wit

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - Parametrering

Connector: M12; codering: A



1:	bedrijfsmodus "hoge lichtintensiteit"
2:	kleur 2
3:	GND
4:	LED segment 1
5:	LED segment 2
6:	LED segment 3
7:	LED segment 4
8:	druktoesten deactiveren




Externe belichting

Dome Light 130 CY RD/ US

Elektrische aansluiting - industriële voedingen

Connector: M12; codering: A



1:	U+
2:	trigger ingang NPN
3:	GND
4:	trigger ingang PNP
5:	dimmer