


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 afdekplaat
of de zend-diode in het bovenste of onderste optiek

Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...36 DC
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	infrarood licht
Golflengte [nm]	880

Uitgangen

Stroombelasting [mA]	10
functiecontrole uitgang	
Max. ruststroom [mA]	50
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend



Fotocel zender

OAS-OOKG/US-100

Beschermd tegen overbelasting	ja
-------------------------------	----

Bereik

Zender / ontvanger	zender
Bereik [m]	< 50
Bereik instelbaar	nee

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60
Beschermklasse	IP 65

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mechanische eigenschappen

Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	90 x 30 x 70
Materialen	PPO gemodificeerd
Materiaal optiek	PMMA

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
----------	------------	----------------

Toebehoren

Leveringsomvang	Montagesteun
	schroevendraaier

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A





Fotocel zender

OAS-00KG/US-100

Aansluiting

