



Fotocel zender

OCS-00KG/US-100

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: O5S500

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

No scale drawing available

Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Stroomopname	[mA]	< 30
Beschermklasse		II
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		rood licht
Golflengte	[nm]	660

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermd tegen overbelasting	ja

Bereik

Zender / ontvanger		zender
Bereik	[m]	< 20
Max. lichtvlek diameter	[mm]	670
Lichtvlekafmetingen gelden voor		bij maximale reikwijdte

Fotocel zender

OCS-OOKG/US-100

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...60
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanische eigenschappen		
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	49 x 15 x 42
Materialen		zinkdrukgiets
Materiaal optiek		PMMA
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	1 x LED, rood
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting

