




Tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

OGH-HPKG/6M



Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	cilindrisch schroefdraad

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Achtergrondonderdrukking
Functieprincipe	Taster fotocel

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...36 DC
Stroomopname [mA]	25
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	rood licht

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	Lichtschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	150; (200 (...60 °C))
Schakelfrequentie DC [Hz]	1000
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermd tegen overbelasting	ja

Bereik

Tastbereik [mm]	< 300; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie)
Bereik object wit (90 % reflectie) [mm]	< 300
Bereik object grijs (18 % reflectie) [mm]	< 270
Bereik object zwart (6 % reflectie) [mm]	< 190



Tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

OGH-HPKG/6M

Bereik instelbaar	nee
Max. lichtvlek diameter [mm]	25
Lichtvlekafmetingen gelden voor	Tastbereik
Achtergrondonderdrukking aanwezig	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [jaren]	372

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	267,3
Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm]	M18 x 1 / L = 80,4
Schroefdraadtype	M18 x 1
Materialen	behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Afdichting: EPDM
Materiaal optiek	PMMA

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Toebehoren

Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 2
-----------------	-----------------------


Opmerkingen

Opmerkingen	bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Aansluiting



Aderkleuren :
 BK = zwart
 BN = bruin
 BU = blauw