




Gewicht	[g]	245,8
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Afmetingen	[mm]	M18 x 1 / L = 68,6
Schroefdraadtype		M18 x 1
Materialen		behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Afdichting: EPDM

**Fotocel zender**

OGS-00KG/6M

Materiaal optiek	PMMA	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
Toebehoren		
Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 2	
Opmerkingen		
Opmerkingen	bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus	
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Aansluiting		



BN = Aderkleuren :
BU = bruin
 blauw



Fotocel zender

OGS-00KG/6M

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

