

OGT-HPKG/US100



cilindrisch schroefdraad

Taster fotocel

20

11

ia

ia

rood licht

624

PNP

Lichtschakelend

2,5

200

800

ia

pulserend

ja

2...600; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie)

150...600

ja

50

Taster fotocel

OGT-HPKG/US100

Lichtvlekafmetingen gelden voor	bij maximaal tastbereik
---------------------------------	-------------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 65

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[jaren]	428

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	53,6
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Afmetingen	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Schroefdraadtype		M18 x 1
Materialen		behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); bedieningsinterface: TPE
Materiaal optiek		PMMA

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Bedienelementen		potentiometer

Toebehoren

Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 2
-----------------	-----------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A

**Aansluiting**