


Fotocel ontvanger

OEE-V/6M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OE0005

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	cilindrisch schroefdraad

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan schakelversterkers	ja
Schakelversterkers	Aansluiting aan schakelversterkers OV5012, OV0010
Beschermklasse	III
Lichtsoort	infrarood licht
Golfengte [nm]	950

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging	nee
Beschermd tegen overbelasting	nee

Bereik

Zender / ontvanger	ontvanger
Bereik [m]	< 1

Omgevingsvariabelen


Omgevingstemperatuur [°C]	-20...80
Beschermklasse	IP 67



Fotocel ontvanger

OEE-V/6M

Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[jaren]	49633
Mechanische eigenschappen		
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Afmetingen	[mm]	M8 x 1
Schroefdraadtype		M8 x 1
Materialen		messing vernikkeld
Toebehoren		
Leveringsomvang		bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 6 m; 1 x 0,14 mm ²		
Aansluiting		



WH = Aderkleuren :
 screen = wit
 afscherming