


Tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

OGH-CPKG/US/90°/70MM



Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	cilindrisch schroefdraad

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Achtergrondonderdrukking
Functieprincipe	Taster fotocel

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Stroomopname [mA]	25
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	rood licht
Golflengte [nm]	625

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	antivalent
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	200
Schakelfrequentie DC [Hz]	1000
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermde tegen overbelasting	ja

Bereik

Tastbereik [mm]	< 70; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie)
Bereik instelbaar	nee
Max. lichtvlek diameter [mm]	16



Tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

OGH-CPKG/US/90°/70MM

Lichtvlekafmetingen gelden voor	bij maximaal tastbereik
---------------------------------	-------------------------

Achtergrondonderdrukking aanwezig	ja
-----------------------------------	----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60
---------------------------	----------

Beschermklasse	IP 68
----------------	-------

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

	EN 55011	klasse B
--	----------	----------

MTTF [jaren]	492
--------------	-----

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	51,2
-------------	------

Behuizing	cilindrisch schroefdraad
-----------	--------------------------

Afmetingen [mm]	M18 x 1 / L = 65
-----------------	------------------

Schroefdraadtype	M18 x 1
------------------	---------

Materialen	roestvast staal; ABS
------------	----------------------

Materiaal optiek	PMMA
------------------	------

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

	in bedrijf	1 x LED, groen
--	------------	----------------

Toebehoren

Leveringsomvang	Moeren: 2
-----------------	-----------

	borgringen: 2
--	---------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A



Tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

OGH-CPKG/US/90°/70MM

Aansluiting

