


Fotocel zender

OHS-00KG/2M

uitloop artikel

Alternatief artikel: O8S200

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroomopname [mA]	< 20
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	rood licht
Golflengte [nm]	660
Typ. levensduur [h]	75000
Referentietemperatuur voor levensduur [°C]	25

Uitgangen

Beschermd tegen overbelasting	ja
-------------------------------	----

Bereik

Zender / ontvanger	zender
Bereik [m]	< 1,2
Max. lichtvlek diameter [mm]	10
Lichtvlekafmetingen gelden voor	Bereik

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...50
---------------------------	----------

**Fotocel zender**

OHS-00KG/2M

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Toelatingen / testen


EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	26,8
Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Materialen	ABS
Materiaal optiek	PMMA
Uitlijning optiek	zijdelingse optiek

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluitingKabel: 2 m, PVC; 2 x 0,09 mm²**Aansluiting**

BN = Aderkleuren :
 BU = bruin
 blauw