




Fotocel ontvanger

OJE-FNKG/FO/AS

uitloop artikel

Alternatief artikel: O6E207 + O6S203  
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 drukknop



| Producteigenschappen      |      |                                     |
|---------------------------|------|-------------------------------------|
| Lichtsoort                |      | rood licht                          |
| Behuizing                 |      | rechthoekig                         |
| Toepassingsgebied         |      |                                     |
| Functieprincipe           |      | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
| Elektrische eigenschappen |      |                                     |
| Voedingsspanning          | [V]  | 10...30 DC                          |
| Stroomopname              | [mA] | < 12                                |
| Beschermklasse            |      | III                                 |
| Ompoolbeveiligd           |      | ja                                  |
| Lichtsoort                |      | rood licht                          |
| Golflengte                | [nm] | 660                                 |



## Fotocel ontvanger

OJE-FNKG/FO/AS

| Uitgangen                                           |                                                                          |                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Elektrische uitvoering                              | NPN                                                                      |                |
| Uitgangsfunctie                                     | licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)                               |                |
| Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]             | 2,5                                                                      |                |
| Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200                                                                      |                |
| Schakelfrequentie DC [Hz]                           | 1200                                                                     |                |
| Kortsluitbeveiliging                                | ja                                                                       |                |
| Uitvoering kortsluitbeveiliging                     | pulserend                                                                |                |
| Beschermd tegen overbelasting                       | ja                                                                       |                |
| Bereik                                              |                                                                          |                |
| Zender / ontvanger                                  | ontvanger                                                                |                |
| Bereik [m]                                          | < 10                                                                     |                |
| Bereik instelbaar                                   | ja                                                                       |                |
| Omgevingsvariabelen                                 |                                                                          |                |
| Omgevingstemperatuur [°C]                           | -25...60                                                                 |                |
| Beschermklasse                                      | IP 67                                                                    |                |
| Toelatingen / testen                                |                                                                          |                |
| EMC                                                 | EN 60947-5-2                                                             |                |
| MTTF [jaren]                                        | 1023                                                                     |                |
| Mechanische eigenschappen                           |                                                                          |                |
| Gewicht [g]                                         | 39,2                                                                     |                |
| Behuizing                                           | rechthoekig                                                              |                |
| Afmetingen [mm]                                     | 35 x 24 x 11                                                             |                |
| Materialen                                          | behuizing: ABS; houder: zinkdrukgiets; LED-venster: SEPS; drukknop: SEPS |                |
| Materiaal optiek                                    | glas                                                                     |                |
| Uitlijning optiek                                   | frontzijdig optiek                                                       |                |
| Aanwijzen / bedienelementen                         |                                                                          |                |
| Weergave                                            | schakelstatus                                                            | 1 x LED, geel  |
|                                                     | in bedrijf                                                               | 1 x LED, groen |
|                                                     | functie                                                                  | 1 x LED, rood  |
| Elektronische vergrendeling                         | ja                                                                       |                |
| Toebehoren                                          |                                                                          |                |
| Leveringsomvang                                     | Bevestigingsclip: 1, E20964                                              |                |
|                                                     | bevestigingsschroeven: 2 x M3 x 16                                       |                |
|                                                     | veerringen: 2                                                            |                |
|                                                     | Moeren: 2                                                                |                |
| Opmerkingen                                         |                                                                          |                |
| Opmerkingen                                         | bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus                          |                |
| Verpakkingseenheid                                  | 1 stuk                                                                   |                |

## Fotocel ontvanger


OJE-FNKG/FO/AS

### Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M8; codering: A



### Aansluiting



## Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

