


Fotocel zender

OJS-OOKG/FO/0,15/US

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OJ5108

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 Knop zonder functie

Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten
Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Stroomopname	[mA]	< 19
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		rood licht
Golflengte	[nm]	660

Uitgangen

Beschermd tegen overbelasting	ja
-------------------------------	----



Fotocel zender

OJS-OOKG/FO/0,15/US

Bereik		
Zender / ontvanger		zender
Bereik [m]		< 10
Max. lichtvlek diameter [mm]		1000
Lichtvlekafmetingen gelden voor		bij maximale reikwijdte
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]		-25...60
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]		0,054
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen [mm]		35 x 24 x 11
Materialen		behuizing: ABS; houder: zinkdrukgiets; LED-venster: SEPS; drukknop: SEPS
Materiaal optiek		glas
Uitlijning optiek		frontzijdig optiek
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
Toebehoren		
Leveringsomvang		Bevestigingsclip: 1, E20964
		bevestigingsschroeven: 2 x M3 x 16
		veerringen: 2
		Moeren: 2
Opmerkingen		
Opmerkingen		bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 0,15 m, PUR		
Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: Hytrel 8068; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld		

OJ5064



Fotocel zender

OJS-00KG/FO/0,15/US

Aansluiting

