


Fotocel zender

OJS-OOKG/SO/AS



Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroomopname [mA]	< 30
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	rood licht

Bereik

Zender / ontvanger	zender
Bereik [m]	0...10
Bereik instelbaar	nee
Max. lichtvlek diameter [mm]	1000
Lichtvlekafmetingen gelden voor	bij maximale reikwijdte

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60
Beschermklasse	IP 67

Fotocel zender

OJS-00KG/SO/AS

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [jaren]		2230

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	16,6
Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	35 x 11 x 24
Materialen	ABS; SEPS
Materiaal optiek	PMMA
Uitlijning optiek	zijdelingse optiek

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
----------	------------	----------------

Opmerkingen

Opmerkingen	bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M8; codering: A



Aansluiting

