


Fiberoptiek-versterker

OKF-FPKG/6M



Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...36 DC
Stroomopname [mA]	30; ((24 V))
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	rood licht
Golflengte [nm]	660

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	250
Schakelfrequentie DC [Hz]	120
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermd tegen overbelasting	ja

Bereik

Bereik [m]	0...0,12; (Gescheiden zender/ontvanger systeem)
Tastbereik [mm]	0...40; (Taster fotocel)
Bereik instelbaar	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60
Beschermklasse	IP 65



Fiberoptiek-versterker

OKF-FPKG/6M

Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
MTTF	[jaren]	529
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	290
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	50 x 19 x 35
Materialen		PPO gemodificeerd
Uitlijning optiek		zijdelingse optiek
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Toebehoren		
Leveringsomvang	schroevendraaier	
	bevestigingsschroeven: 2 x M4 x 25	
	onderlegringen: 2	
	veerringen: 2	
	Moeren: 2	
Opmerkingen		
Opmerkingen	Lichtschakelend komt overeen bij zender-/ontvangeroptieken met de uitgangsfunctie "verbreekcontact"	
	komt overeen bij tasteroptieken met de uitgangsfunctie "maakcontact"	
	Donkerschakelend komt overeen bij zender-/ontvangeroptieken met de uitgangsfunctie "maakcontact"	
	komt overeen bij tasteroptieken met de uitgangsfunctie "verbreekcontact"	
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
Kabel: 6 m, PVC; 4 x 0,34 mm²		
Aansluiting		
Aderkleuren : BN = bruin BU = blauw BK = zwart WH = wit		