




Fiberoptiek-versterker

OO5-FPKG/M16/KL6



1 bevestiging op DIN rail



Producteigenschappen	
Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig
Toepassingsgebied	
Bijzondere eigenschappen	Functiecontrole-uitgang
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	12...36 DC
Stroomopname [mA]	50; ((24 V))
Max. opgenomen vermogen [VA]	1,2
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	rood licht
Golflengte [nm]	630
Uitgangen	
Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)



Fiberoptiek-versterker

OOF-FPKG/M16/KL6

Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2
Functiecontrole-uitgang		ja
Stroombelasting functiecontrole uitgang	[mA]	200
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	200
Schakelfrequentie DC	[Hz]	1000
Verwijzing op de schakelfrequentie	[Hz]	typisch
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermd tegen overbelasting		ja
Tijdfunctie	[s]	0,001...0,1

Bereik

Bereik	[m]	< 3,8; (Gescheiden zender/ontvanger systeem)
Tastbereik	[mm]	0...300; (Taster fotocel)
Bereik instelbaar		ja

Software / programmering

Instelmogelijkheden	automatische en manuele schakelpuntinstelling; logische verknoping AND / OR; tweede schakelpunt
---------------------	---

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...60
Beschermklasse		IP 65

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	521
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	76,5 x 92,4 x 70,7
Aantal kanalen		6
Fiberaansluiting		FE-11 / FT-11
Materialen		behuizing: ABS; display weergave: PMMA; LED-venster: SEPS; kap: zinkdrukiet kunststofgecoat (PA)
Uitlijning optiek		zijdelingse optiek

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave		grafisch LCD-display, verdraaiing van de displayweergave met 180° is mogelijk taalselectie (Duits, Engels, Frans)
	schakelstatus	6 x LED, geel
Elektronische vergrendeling		ja

Toebehoren

Leveringsomvang	DIN-rail: 1 x 81 mm, EN 60715
-----------------	-------------------------------

Opmerkingen

Opmerkingen	bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus
-------------	---

Fiberoptiek-versterker


OO5-FPKG/M16/KL6

Verpakkingseenheid


1 stuk

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M16



Aansluiting



E: Out 1
P: Out 2
S: Out 3
G: Out 4
C: Out 5
T: Out 6

O Functiecontrole-uitgang