




Fiberoptiek-versterker

OO5-FPKG/M16/GL8



1 bevestiging op DIN rail



Producteigenschappen		
Lichtsoort		rood licht
Behuizing		rechthoekig
Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Functiecontrole-uitgang
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	12...36 DC
Stroomopname	[mA]	50; ((24 V))
Max. opgenomen vermogen	[VA]	1,3
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		rood licht
Golflengte	[nm]	630
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		PNP
Uitgangsfunctie		licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)



Fiberoptiek-versterker

OOF-FPKG/M16/GL8

Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2
Functiecontrole-uitgang		ja
Stroombelasting functiecontrole uitgang	[mA]	200
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	200
Schakelfrequentie DC	[Hz]	800
Verwijzing op de schakelfrequentie	[Hz]	typisch
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermd tegen overbelasting		ja
Tijdfunctie	[s]	0,001...0,1

Bereik

Bereik	[m]	< 0,4; (Gescheiden zender/ontvanger systeem)
Tastbereik	[mm]	0...200; (Taster fotocel)
Bereik instelbaar		ja

Software / programmering

Instelmogelijkheden	automatische en manuele schakelpuntinstelling; logische verknoping AND / OR; tweede schakelpunt
---------------------	--

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...60
Beschermklasse		IP 65

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	595
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	76,5 x 149 x 70,7
Aantal kanalen		8
Fiberaansluiting		FE-00 / FT-00
Materialen		behuizing: ABS; display weergave: PMMA; LED- venster: SEPS; kap: zinkdruk giet kunststofgecoat (PA)
Uitlijning optiek		zijdelingse optiek

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave		grafisch LCD-display, verdraaiing van de displayweergave met 180° is mogelijk taalselectie (Duits, Engels, Frans)
	schakelstatus	8 x LED, geel
Elektronische vergrendeling		ja

Toebehoren

Leveringsomvang	DIN-rail: 1 x 137 mm, EN 60715
-----------------	--------------------------------

Opmerkingen

Opmerkingen	bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus
-------------	---



Fiberoptiek-versterker


OO5-FPKG/M16/GL8

Verpakkingseenheid


1 stuk

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M16



Aansluiting



- E: Out 1
- P: Out 2
- S: Out 3
- G: Out 4
- C: Out 5
- T: Out 6
- N: Out 7
- J: Out 8

O Functiecontrole-uitgang