


Fiberoptiek-versterker

OOF-FNKG/M12/KL4

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 bevestiging op DIN rail

Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Functiecontrole-uitgang
--------------------------	-------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	12...36 DC
Stroomopname [mA]	50; ((24 V))
Max. opgenomen vermogen [VA]	1,2
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	rood licht
Golflengte [nm]	630

Uitgangen

Elektrische uitvoering	NPN
Uitgangsfunctie	licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)



Fiberoptiek-versterker

00F-FNKG/M12/KL4

Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2
Functiecontrole-uitgang		ja
Stroombelasting functiecontrole uitgang	[mA]	200
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	200
Schakelfrequentie DC	[Hz]	1500
Verwijzing op de schakelfrequentie	[Hz]	typisch
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermd tegen overbelasting		ja
Tijdfunctie	[s]	0,001...0,1

Bereik		
Bereik	[m]	< 3,8; (Gescheiden zender/ontvanger systeem)
Tastbereik	[mm]	0...300; (Taster fotocel)
Bereik instelbaar		ja

Software / programmering		
Instelmogelijkheden		automatische en manuele schakelpuntinstelling; logische verknoping AND / OR; tweede schakelpunt

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...60
Beschermklasse		IP 65

Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	0,496
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	79,9 x 79,4 x 70,7
Aantal kanalen		4
Fiberaansluiting		FE-11 / FT-11
Materialen		behuizing: ABS; display weergave: PMMA; LED-venster: SEPS; kap: zinkdruk giet kunststofgecoat (PA)

Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave		grafisch LCD-display, verdraaiing van de displayweergave met 180° is mogelijk taalselectie (Duits, Engels, Frans)
	schakelstatus	4 x LED, geel
Elektronische vergrendeling		ja

Toebehoren		
Leveringsomvang		DIN-rail: 1 x 68 mm, EN 60715


Opmerkingen		
Opmerkingen		bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus
Verpakkingseenheid		1 stuk

Fiberoptiek-versterker


OO5-FNKG/M12/KL4

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting



4: Out 1
2: Out 2
5: Out 3
6: Out 4

7

Functiecontrole-uitgang