


OR0003



Fotocel zender

ORS-V



Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan schakelversterkers	ja
Schakelversterkers	Aansluiting aan schakelversterkers OV5012, OV0010
Lichtsoort	infrarood licht
Golflengte [nm]	950

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging	nee
Beschermde tegen overbelasting	nee

Bereik

Zender / ontvanger	zender
Bereik [m]	< 2

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...80
Beschermklasse	IP 67


Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [jaren]	57078

**Fotocel zender**

ORS-V

Mechanische eigenschappen	
Gewicht	[g] 59,5
Behuizing	rechthoekig
Materialen	PPO gemodificeerd
Uitlijning optiek	zijdelingse optiek
Toebehoren	
Leveringsomvang	Montagesteun: 1, E20212
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk
Elektrische aansluiting	
Kabel: 2 m; 1 x 0,14 mm ²	
Aansluiting	



RD = Aderkleuren :
screen = rood
 afscherming