


Fotocel ontvanger

ORE-V/10m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OR0002

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan schakelversterkers	ja
Schakelversterkers	Aansluiting aan schakelversterkers OV5012, OV0010
Lichtsoort	infrarood licht
Golflengte [nm]	950

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging	nee
Beschermd tegen overbelasting	nee

Bereik

Zender / ontvanger	ontvanger
Bereik [m]	< 2

Omgevingsvariabelen


Omgevingstemperatuur [°C]	-20...80
Beschermklasse	IP 67



Fotocel ontvanger

ORE-V/10m

Toelatingen / testen		
MTTF	[jaren]	49633
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	0,125
Behuizing		rechthoekig
Materialen		PPO gemodificeerd
Uitlijning optiek		zijdelingse optiek
Toebehoren		
Leveringsomvang		Montagesteun: 1, E20212
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 10 m; 1 x 0,14 mm ²		
Aansluiting		



WH = Aderkleuren :
screen = wit
 afscherming