


Fotocel zender

ORS-V/6M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OR0003

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan schakelversterkers	ja
Schakelversterkers	Aansluiting aan schakelversterkers OV5012, OV0010
Lichtsoort	infrarood licht
Golflengte [nm]	950

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging	nee
Beschermtd tegen overbelasting	nee

Bereik

Zender / ontvanger	zender
Bereik [m]	< 2


Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...80
Beschermklasse	IP 67

**Fotocel zender**

ORS-V/6M

Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[jaren]	57078
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	0,093
Behuizing		rechthoekig
Materialen		PPO gemodificeerd
Uitlijning optiek		zijdelingse optiek
Toebehoren		
Leveringsomvang		Montagesteun: 1, E20212
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 6 m; 1 x 0,14 mm ²		
Aansluiting		



RD = Aderkleuren :
screen = rood
 afscherming