


## Fotocel zender

ORS-V/10m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OR0003

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



## Producteigenschappen

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Lichtsoort | infrarood licht |
| Behuizing  | rechthoekig     |

## Toepassingsgebied

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
|-----------------|-------------------------------------|

## Elektrische eigenschappen

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aansluiting aan schakelversterkers | ja                                                |
| Schakelversterkers                 | Aansluiting aan schakelversterkers OV5012, OV0010 |
| Lichtsoort                         | infrarood licht                                   |
| Golflengte [nm]                    | 950                                               |

## Uitgangen

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Kortsluitbeveiliging           | nee |
| Beschermtd tegen overbelasting | nee |

## Bereik

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Zender / ontvanger | zender |
| Bereik [m]         | < 2    |


## Omgevingsvariabelen

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
| Beschermklasse            | IP 67    |

**Fotocel zender**

ORS-V/10m

| Toelatingen / testen                  |              |                         |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------|
| EMC                                   | EN 60947-5-2 |                         |
| MTTF                                  | [jaren]      | 57078                   |
| Mechanische eigenschappen             |              |                         |
| Gewicht                               | [g]          | 0,129                   |
| Behuizing                             |              | rechthoekig             |
| Materialen                            |              | PPO gemodificeerd       |
| Uitlijning optiek                     |              | zijdelingse optiek      |
| Toebehoren                            |              |                         |
| Leveringsomvang                       |              | Montagesteun: 1, E20212 |
| Opmerkingen                           |              |                         |
| Verpakkingseenheid                    |              | 1 stuk                  |
| Elektrische aansluiting               |              |                         |
| Kabel: 10 m; 1 x 0,14 mm <sup>2</sup> |              |                         |
| Aansluiting                           |              |                         |



RD =                      Aderkleuren :  
screen =                rood  
                             afscherming