


Reflector fotocel

ORR/ORT-V/10m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OR0004

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



ontvanger in bovenste optiek
zender in onderste deel

Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Reflector fotocel
-----------------	-------------------

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan schakelversterkers	ja
Schakelversterkers	Aansluiting aan schakelversterkers OV5012, OV0010
Lichtsoort	infrarood licht
Golflengte [nm]	950

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging	nee
Beschermde tegen overbelasting	nee

Bereik

Bereik op prisma reflector [m]	0,3...1; (Prisma reflector Ø 80 E20005)
Tastbereik [mm]	< 200; (wit papier 200 x 200 mm)


Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...80
Beschermklasse	IP 67

**Reflector fotocel**

ORR/ORT-V/10m

Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanische eigenschappen		
Behuizing		rechthoekig
Materialen		PPO gemodificeerd
Uitlijning optiek		zijdelingse optiek
Toebehoren		
Leveringsomvang		Montagesteun: 1, E20212
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 10 m; 2 x 0,14 mm ²		
Aansluiting		



1 = zender
 2 = ontvanger
 Aderkleuren :
 RD = rood
 WH = wit
 screen = afscherming