


Taster fotocel

ORT-V

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



ontvanger in bovenste optiek
zender in onderste deel

Producteigenschappen

Behuizing rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe Taster fotocel

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan schakelversterkers ja

Schakelversterkers Aansluiting aan schakelversterkers OV5012, OV0010

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging nee

Beschermtd tegen overbelasting nee

Bereik

Tastbereik [mm] < 300; (wit papier 200 x 200 mm)

Omgevingsvariabelen

Beschermklasse IP 67

Mechanische eigenschappen

Behuizing rechthoekig

Afmetingen [mm] 25 x 10 x 15

Materialen PPO gemodificeerd

Toebehoren

Leveringsomvang Montagesteun: 1, E20212

OR0016



Taster fotocel

ORT-V

Opmerkingen


Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m; 1 x 0,14 mm²

Aansluiting



1 = zender
2 = ontvanger
Aderkleuren :
RD = rood
WH = wit
screen = afscherming