


Fotocel zender

ORS-V/6M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan schakelversterkers	ja
Schakelversterkers	Aansluiting aan schakelversterkers OV5012, OV0010
Lichtsoort	infrarood licht
Golflengte [nm]	950

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging	nee
Beschermde tegen overbelasting	nee

Bereik

Zender / ontvanger	zender
Bereik [m]	< 2

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...80
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

**Fotocel zender**

ORS-V/6M

Mechanische eigenschappen


Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	25 x 10 x 15
Materialen		PPO gemodificeerd

Toebehoren

Leveringsomvang		Montagesteun: 1, E20212
-----------------	--	-------------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluitingKabel: 6 m; 1 x 0,14 mm²**Aansluiting**

RD =
screen =

Aderkleuren :
rood
afscherming