


## Fotocel ontvanger

OSE-FPKG



## Producteigenschappen

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Lichtsoort | infrarood licht |
| Behuizing  | rechthoekig     |

## Toepassingsgebied

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
|-----------------|-------------------------------------|

## Elektrische eigenschappen

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Voedingsspanning [V] | 10...55 DC      |
| Stroomopname [mA]    | 20; ((24 V))    |
| Beschermklasse       | II              |
| Ompoolbeveiligd      | ja              |
| Lichtsoort           | infrarood licht |
| Golflengte [nm]      | 880             |

## Uitgangen

|                                                     |                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Elektrische uitvoering                              | PNP                                        |
| Uitgangsfunctie                                     | licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar) |
| Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]             | 2,5                                        |
| Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250                                        |
| Schakelfrequentie DC [Hz]                           | 100                                        |
| Kortsluitbeveiliging                                | ja                                         |
| Uitvoering kortsluitbeveiliging                     | pulserend                                  |
| Beschermde tegen overbelasting                      | ja                                         |



## Fotocel ontvanger

OSE-FPKG

| Bereik                                                      |               |                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| Zender / ontvanger                                          |               | ontvanger                                   |
| Bereik [m]                                                  |               | < 20                                        |
| Bereik instelbaar                                           |               | ja                                          |
| Omgevingsvariabelen                                         |               |                                             |
| Omgevingstemperatuur [°C]                                   |               | -25...80                                    |
| Beschermklasse                                              |               | IP 65                                       |
| Toelatingen / testen                                        |               |                                             |
| EMC                                                         | EN 60947-5-2  |                                             |
|                                                             | EN 55011      | klasse B                                    |
| MTTF [jaren]                                                |               | 618                                         |
| Mechanische eigenschappen                                   |               |                                             |
| Gewicht [g]                                                 |               | 274,5                                       |
| Behuizing                                                   |               | rechthoekig                                 |
| Afmetingen [mm]                                             |               | 80 x 28 x 95                                |
| Materialen                                                  |               | PPO gemodificeerd                           |
| Materiaal optiek                                            |               | glas                                        |
| Uitlijning optiek                                           |               | zijdelingse optiek                          |
| Aanwijzen / bedienelementen                                 |               |                                             |
| Weergave                                                    | schakelstatus | 1 x LED, geel                               |
| Toebehoren                                                  |               |                                             |
| Leveringsomvang                                             |               | Montagesteun: 1, E20210<br>schroevendraaier |
| Opmerkingen                                                 |               |                                             |
| Verpakkingseenheid                                          |               | 1 stuk                                      |
| Elektrische aansluiting                                     |               |                                             |
| Aansluitklemmen: ...1,5 mm <sup>2</sup> ; Wartel: M20 X 1,5 |               |                                             |
| Aansluiting                                                 |               |                                             |

