


Reflector fotocel

OSR-FNKG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OA5104

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 potentiometer timer
2 potentiometer gevoeligheid
ontvanger in bovenste optiek
zender in onderste deel

Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Reflector fotocel
-----------------	-------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...55 DC
Stroomopname [mA]	30; ((24 V))
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	infrarood licht
Golflengte [nm]	950

Uitgangen

Elektrische uitvoering	NPN
Uitgangsfunctie	licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	250
Schakelfrequentie DC [Hz]	100
Kortsluitbeveiliging	ja



Reflector fotocel

OSR-FNKG

Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend	
Beschermd tegen overbelasting		ja	
Bereik			
Bereik	[m]	< 10; (Prisma reflector Ø 80 E20005)	
Bereik instelbaar		ja	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80	
Beschermklasse		IP 65	
Toelatingen / testen			
EMC		EN 60947-5-2	
Mechanische eigenschappen			
Behuizing		rechthoekig	
Afmetingen	[mm]	80 x 28 x 95	
Materialen		PPO gemodificeerd	
Materiaal optiek		glas	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave		schakelstatus	1 x LED, geel
Toebehoren			
Leveringsomvang		Montagesteun schroevendraaier	
Opmerkingen			
Verpakkingseenheid		1 stuk	
Elektrische aansluiting			
Aansluitklemmen: ...1,5 mm²; Kabelmantel: Ø 7...13 mm			
Aansluiting			

