


Fotocel zender

OTS-00KG/6M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OT5008

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 potentiometer
of de zend-diode in het bovenste of onderste optiek



Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...55 DC
Stroomopname [mA]	20; ((24 V))
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	infrarood licht
Golflengte [nm]	880

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermd tegen overbelasting	ja

Bereik

Zender / ontvanger	zender
--------------------	--------

**Fotocel zender**

OTS-00KG/6M

Bereik	[m]	< 10
Bereik instelbaar		nee
Max. lichtvlek diameter	[mm]	524
Lichtvlekafmetingen gelden voor		bij maximale reikwijdte

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mechanische eigenschappen

Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	75 x 19 x 30
Materialen		PBT
Materiaal optiek		PMMA

Aanwijzen / bedienelementen


Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
----------	------------	----------------

Toebehoren

Leveringsomvang	Montagesteun: 1, E20441 schroevendraaier
-----------------	---

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluitingKabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm²**Aansluiting**

BN = Aderkleuren :
 BU = bruin
 blauw