


Fotocel zender

OUS-00KG/6M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OU5045

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



of de zend-diode in het bovenste of onderste optiek



Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...55 DC
Stroomopname [mA]	20; ((24 V))
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	infrarood licht
Golflengte [nm]	880

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermd tegen overbelasting	ja

Bereik

Zender / ontvanger	zender
Bereik [m]	< 6
Bereik instelbaar	nee
Max. lichtvlek diameter [mm]	734
Lichtvlekafmetingen gelden voor	bij maximale reikwijdte

Omgevingsvariabelen


Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 67



Fotocel zender

OUS-00KG/6M

Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
MTTF [jaren]		1801
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]		0,258
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen [mm]		28 x 16 x 51
Materialen		PPO gemodificeerd
Materiaal optiek		glas
Uitlijning optiek		zijdelingse optiek
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	1 x LED, geel
Toebehoren		
Leveringsomvang		Montagesteun: 1, E20211
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		
Aansluiting		



BN = Aderkleuren :
 BU = bruin
 BK = blauw
 zwart