


Fiberoptiek-versterker

OUF-HPKG/VS1400-APS 65mm lang

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	rechthoekig

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...55 DC
Stroomopname [mA]	16; ((24 V))
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	infrarood licht
Golflengte [nm]	880

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	Lichtschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	250
Schakelfrequentie DC [Hz]	100
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermtd tegen overbelasting	ja

Bereik

Bereik [m]	< 0,12; (Gescheiden zender/ontvanger systeem)
Tastbereik [mm]	< 40; (Taster fotocel)
Bereik instelbaar	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 65

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

**Fiberoptiek-versterker**

OUF-HPKG/VS1400-APS 65mm lang

Mechanische eigenschappen		
Behuizing	rechthoekig	
Afmetingen	[mm]	28 x 16 x 56
Materialen	PPO gemodificeerd	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Toebehoren		
Leveringsomvang	Montagesteun	
	schroevendraaier	
Opmerkingen		
Opmerkingen	Lichtschakelend komt overeen bij zender-/ontvangeroptieken met de uitgangsfunctie "verbreekcontact"	
	komt overeen bij tasteroptieken met de uitgangsfunctie "maakcontact"	
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
Kabel: 0,065 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Connector: 1 x		