


Fiberoptiek-versterker

OUF-DNKG/US-100-DNO

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Producteigenschappen		
Lichtsoort		infrarood licht
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	28 x 16 x 56
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...50 DC
Stroomopname	[mA]	35; ((24 V))
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		infrarood licht
Golflengte	[nm]	880
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		NPN
Uitgangsfunctie		Donkerschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	250
Schakelfrequentie DC	[Hz]	100
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermd tegen overbelasting		ja
Bereik		
Bereik	[m]	0...0,12; (Gescheiden zender/ontvanger systeem)
Tastbereik	[mm]	0...40; (Taster fotocel)
Bereik instelbaar		ja
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 65



Fiberoptiek-versterker

OUF-DNKG/US-100-DNO

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mechanische eigenschappen

Behuizing		rechthoekig
Afmetingen [mm]		28 x 16 x 56
Materialen		PPO gemodificeerd
Materiaal optiek		glas

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Toebehoren

Toebehoren (meegeleverd)		Montagesteun schroevendraaier
--------------------------	--	----------------------------------

Opmerkingen


Opmerkingen	Donkerschakelend komt overeen bij zender-/ontvangeroptieken met de uitgangsfunctie "maakcontact" komt overeen bij tasteroptieken met de uitgangsfunctie "verbreekcontact"	
Verpakkingseenheid		1 stuk

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12



Aansluiting



Niet meer leverbaar artikel – naar het archief