


Taster fotocel

OWT-FPKG/0,1M/US

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OJ5060

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



zender in onderste deel

Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Taster fotocel
-----------------	----------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...36 DC
Stroomopname [mA]	35; ((36 V))
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	rood licht
Golfenlengte [nm]	660

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	200
Schakelfrequentie DC [Hz]	250
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermde tegen overbelasting	ja



Taster fotocel

OWT-FPKG/0,1M/US

Bereik		
Tastbereik	[mm]	1...150
Max. lichtvlek diameter	[mm]	15
Lichtvlekafmetingen gelden voor		bij maximaal tastbereik

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 67

Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mechanische eigenschappen		
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	36 x 60 x 10
Materialen		ABS glasvezelversterkt
Materiaal optiek		PMMA

Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, rood

Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk



Elektrische aansluiting

Kabel: 0,1 m, PVC

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting





Taster fotocel

OWT-FPKG/0,1M/US

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

