


Fotocel zender

OWS-OOKG/AS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OJ5008

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



zender in onderste deel

Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...36 DC
Stroomopname [mA]	15; ((36 V))
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	rood licht
Golflengte [nm]	660

Uitgangen

Beschermd tegen overbelasting	ja
-------------------------------	----

Bereik

Zender / ontvanger	zender
Bereik [m]	< 4
Max. lichtvlek diameter [mm]	320
Lichtvlekafmetingen gelden voor	bij maximale reikwijdte

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60
Beschermklasse	IP 65



Fotocel zender

OWS-OOKG/AS

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mechanische eigenschappen

Behuizing		rechthoekig
Afmetingen [mm]		36 x 60 x 10
Materialen		ABS glasvezelversterkt
Materiaal optiek		PMMA

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
----------	------------	----------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M8; codering: A



Aansluiting

