


## Infrarood-temperatuursensor

OWL-3506-ANKG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



## Producteigenschappen

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Behuizing | cilindrisch glad |
|-----------|------------------|

## Elektrische eigenschappen

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Voedingsspanning [V] | 10...55 DC |
| Stroomopname [mA]    | < 20       |
| Beschermklasse       | II         |
| Ompoolbeveiligd      | ja         |

## Uitgangen

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Elektrische uitvoering                              | NPN       |
| Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]             | 2,5       |
| Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 400       |
| Schakelfrequentie DC [Hz]                           | 300       |
| Kortsluitbeveiliging                                | ja        |
| Uitvoering kortsluitbeveiliging                     | pulserend |
| Beschermd tegen overbelasting                       | ja        |

## Bereik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Meetbereik hysteresis [%] | 1...15 |
|---------------------------|--------|

## Omgevingsvariabelen

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgevingstemperatuur [°C] | -20...60 |
| Beschermklasse            | IP 65    |

## Toelatingen / testen

|     |              |          |
|-----|--------------|----------|
| EMC | EN 60947-5-2 |          |
|     | EN 55011     | klasse B |

## Infrarood-temperatuursensor

OWL-3506-ANKG

### Mechanische eigenschappen

|                  |      |                                     |
|------------------|------|-------------------------------------|
| Behuizing        |      | cilindrisch glad                    |
| Afmetingen       | [mm] | Ø 58 / L = 200                      |
| Materialen       |      | behuizing: messing wit-brons gecoat |
| Materiaal optiek |      | glas                                |

### Aanwijzen / bedienelementen


|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| Weergave | schakelstatus | 1 x LED, geel |
|----------|---------------|---------------|

### Opmerkingen

|                    |  |        |
|--------------------|--|--------|
| Verpakkingseenheid |  | 1 stuk |
|--------------------|--|--------|

### Elektrische aansluiting

Connector: 1 x 7/8"



### Aansluiting

