


Veiligheidslichtscherm

OYA1360-14-4-06-P-1

Bij 8-polige aansluitkabels zijn de aderkleuren niet genormeerd.

Neem altijd het aansluitschema in acht van de sensor en de aansluitkabel (zie datablad).



- | | |
|---|-------------------------------------|
| T | zender |
| R | ontvanger |
| 1 | LED 3 kleuren rood / groen / oranje |
| 2 | LED 2-kleurig geel / blauw |
| 3 | LED 2-kleurig rood/groen |



Producteigenschaften

Lichtsoort	infrarood licht
Elektrische uitvoering	PNP
Beschermklasse	IP 65; IP 67

Toepassingsgebied

Beveiligingsfunctie	toegangsbeveiliging vingerbescherming
---------------------	---------------------------------------



Veiligheidslichtscherm

OYA1360-14-4-06-P-1

Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanningstolerantie	[%]	20
Voedingsspanning	[V]	24 DC
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Opwarmtijd	[s]	< 2
Lichtsoort		infrarood licht
Golflengte	[nm]	950
Ontvanger		
Stroomopname	[mA]	83
Zender		
Stroomopname	[mA]	42
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		PNP
Aantal OSSD-uitgangen		2
Stroombelasting per OSSD-uitgang	[mA]	400; (24 V)
Kortsluitbeveiliging		ja
Bereik		
Hoogte beveiligde gebied	[mm]	1360
Resolutie (detectievermogen d)	[mm]	14
Breedte beveiligd gebied (lage lichtsterkte)	[m]	0...3
Breedte beveiligd gebied (hoge lichtsterkte)	[m]	1...6
Reactietijden		
Reactietijd	[ms]	18
Omgevingsvariabelen		
Toepassingsgebied		klasse C volgens EN 60654-1 voor het weer afgeschermd toepassing
Omgevingstemperatuur	[°C]	-10...55
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	95
Beschermklasse		IP 65; IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	IEC 61496-1	
Schokbestendigheid	IEC 61496-1	
Trillingsbestendigheid	IEC 61496-1	
Veiligheidsclassificatie		
BWS type (IEC 61496-1)		4
Volgens de eisen		ISO 13849-1: 2015 categorie 4, PL e
		IEC 61508 SIL 3
		IEC 62061 SIL 3
Levensduur TM (Mission Time)	[h]	175200
PFH	[1/h]	3,0E-08



Veiligheidslichtscherm

OYA1360-14-4-06-P-1

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	4570
Afmetingen	[mm]	1413 x 28 x 30
Materialen		behuizing: aluminium; lens: PC
Lengte L	[mm]	1413

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave		LED, geel
		LED, groen
		LED, rood
		LED, blauw
		LED, oranje

Toebehoren


Leveringsomvang	montagebeugel: 6
	bevestigingsmoeren: 6
	Moeren

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - ontvanger

Connector: 1 x M12; codering: A; Max. kabellengte: 100 m; bij een aderdiameter 0,34 mm²



Aansluiting




Veiligheidslichtscherm

OYA1360-14-4-06-P-1

Elektrische aansluiting - zender

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting

