




## Veiligheidslichtscherm

OYA0910-50-4-20-P-1

Bij 8-polige aansluitkabels zijn de aderkleuren niet genormeerd.

Neem altijd het aansluitschema in acht van de sensor en de aansluitkabel (zie datablad).



- T zender
- R ontvanger
- 1 LED 3 kleuren rood / groen / oranje
- 2 LED 2-kleurig geel / blauw
- 3 LED 2-kleurig rood/groen



### Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Elektrische uitvoering	PNP
Beschermklasse	IP 65; IP 67

### Toepassingsgebied

Beveiligingsfunctie	toegangsbewaking lichaam of lichaamsdelen
---------------------	---

### Elektrische eigenschappen

Voedingsspanningstolerantie [%]	20
---------------------------------	----



## Veiligheidslichtscherm

OYA0910-50-4-20-P-1

Voedingsspanning	[V]	24 DC
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Opwarmtijd	[s]	< 2
Lichtsoort		infrarood licht
Golfengte	[nm]	950
<b>Ontvanger</b>		
Stroomopname	[mA]	83
<b>Zender</b>		
Stroomopname	[mA]	42
<b>Uitgangen</b>		
Elektrische uitvoering		PNP
Aantal OSSD-uitgangen		2
Stroombelasting per OSSD-uitgang	[mA]	400; (24 V)
Kortsluitbeveiliging		ja
<b>Bereik</b>		
Hoogte beveiligde gebied	[mm]	910
Resolutie (detectievermogen d)	[mm]	50
Breedte beveiligd gebied (lage lichtsterkte)	[m]	0...10
Breedte beveiligd gebied (hoge lichtsterkte)	[m]	3...20
<b>Reactietijden</b>		
Reactietijd	[ms]	5
<b>Omgevingsvariabelen</b>		
Toepassingsgebied		klasse C volgens EN 60654-1 voor het weer afgeschermdde toepassingen
Omgevingstemperatuur	[°C]	-10...55
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	95
Beschermklasse		IP 65; IP 67
<b>Toelatingen / testen</b>		
EMC		IEC 61496-1
Schokbestendigheid		IEC 61496-1
Trillingsbestendigheid		IEC 61496-1
<b>Veiligheidsclassificatie</b>		
BWS type (IEC 61496-1)		4
Volgens de eisen		ISO 13849-1: 2015 categorie 4, PL e
		IEC 61508 SIL 3
		IEC 62061 SIL 3
Levensduur TM (Mission Time)	[h]	175200
PFH	[1/h]	1,2E-08
<b>Mechanische eigenschappen</b>		
Gewicht	[g]	3195

# OY286S



## Veiligheidslichtscherm

OYA0910-50-4-20-P-1

Afmetingen [mm]	963 x 28 x 30
Materialen	behuizing: aluminium; lens: PC
Lengte L [mm]	963

### Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	LED, geel
	LED, groen
	LED, rood
	LED, blauw
	LED, oranje

### Toebehoren


Leveringsomvang	montagebeugel: 4
	bevestigingsmoeren: 4
	Moeren

### Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

### Elektrische aansluiting - ontvanger

Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: 8; Max. kabellengte: 100 m; bij een aderdiameter 0,34 mm<sup>2</sup>




### Aansluiting



### Elektrische aansluiting - zender

Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: 5



# OY286S



## Veiligheidslichtscherm

OYA0910-50-4-20-P-1

### Aansluiting

