

Verwerkingseenheid voor stromingssensoren

VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 bevestiging op DIN rail



Toepassingsgebied

Applicatie

Stromingsbewaking

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

30...42 AC / 30...60 DC

Opwarmtijd

[s]

30

Aantal kanalen

1

Uitgangen

Elektrische uitvoering

Relais

Contactbelasting

4 A, 250 V AC

Schakelfunctie
stromingsbewaking

relais trekt aan bij stroming

Software / programmering

Afregelen schakelpunt

potentiometer

Keuze vloeistof / gas

schuifschakelaar

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

0...60

Beschermklass

IP 40

Beschermklass
aansluitklemmen

IP 20

Mechanische eigenschappen

Behuizing

behuizing voor DIN rail

Afmetingen

[mm]

75 x 55 x 110

Materialen


kunststof



Verwerkingseenheid voor stromingssensoren

VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC

Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functie	11 x LED
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Aansluitklemmen: 16 x ...2,5 mm ²		
Aansluiting		



- 1: Relais Stromingsbewaking
Aderkleuren :
- BN = bruin
BU = blauw
BK = zwart
WH = wit
GY = grijs