


SF221A



Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SFR14ABB/2G /6M



Producteigenschappen

Staaflengte L	[mm]	12
Procesaansluiting		G 1/4 buitendraad

Toepassingsgebied

Media		Vloeibare media; Gasvormige media
Mediumtemperatuur	[°C]	-20...70
Drukbestendigheid	[bar]	30

Vloeibare media

Mediumtemperatuur	[°C]	-20...70
-------------------	------	----------

Gasvormige media

Mediumtemperatuur	[°C]	-20...70
-------------------	------	----------

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan verwerkingselektronica		VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)
--	--	-------------------------------

Meet- / instelbereik

Staaflengte L	[mm]	12
---------------	------	----

Vloeibare media

Instelbereik	[cm/s]	3...300
Grootste gevoeligheid	[cm/s]	3...60

Gasvormige media

Instelbereik	[cm/s]	200...2000
Grootste gevoeligheid	[cm/s]	200...800

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Temperatuurgradiënt	[K/min]	15
---------------------	---------	----

Reactietijden

Reactietijd	[s]	1...10
-------------	-----	--------

Vloeibare media

Reactietijd	[s]	1...10
-------------	-----	--------

Gasvormige media

Reactietijd	[s]	1...10
-------------	-----	--------

SF221A



Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SFR14ABB/2G /6M

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...70
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
Keurmerken		DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007
ATEX-apparaatkenmerk		 II 2G Ex ia IIC T4 Gb
Schokbestendigheid	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[jaren]	8648
Veiligheidsclassificatie		
Max. eigencapaciteit	[nF]	1,2
Max. zelfinductie	[µH]	6
Temperatuurklasse		T4
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	350
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Materialen		1.4404 (roestvast staal / 316L)
Materiaal dat in contact komt met het medium		1.4404 (roestvast staal / 316L)
Procesaansluiting		G 1/4 buitendraad
Inbouwlengte EL	[mm]	27
Opmerkingen		
Opmerkingen		De productcertificering, volgens 94/9/EC (ATEX) beperkt zich uitsluitend tot atmosferische omstandigheden (0,8...1,1 bar).
		Voor drukken buiten het drukbereik is toestemming van de gebruiker vereist.
		Neem de handleiding en de typeverklaring in acht.
Verpakkingseenheid		1 stuk

SF221A



Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SFR14ABB/2G /6M

Elektrische aansluiting

Kabel: 6 m, TPE-S; Max. kabellengte: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Aansluiting



Aderkleuren :

BN = bruin
BU = blauw
BK = zwart
WH = wit
GY = grijs