


Stromingsbewaker

SID10ADB100G/US-100-IAZ

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: SI5004

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 binnendraad M18 x 1,5
2 insteltoetsen



Producteigenschappen

Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge uitgangen: 1
Procesaansluiting	M18 x 1,5 binnendraad

Toepassingsgebied

Media	Vloeibare media
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
Drukbestendigheid [bar]	300

Vloeibare media

Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
------------------------	----------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	20...36 DC; (volgens EN 50178, SELV, PELV ; refererend aan UL: "limited voltage" met overspanningsbeveiliging volgens UL508)
Stroomopname [mA]	90; (zonder last)
Ompoolbeveiligd	ja
Opwarmtijd [s]	15; (optisch gesignaleerd)

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge uitgangen: 1
-------------------------	-----------------------------

Uitgangen

Totaal aantal uitgangen	1
-------------------------	---



Stromingsbewaker

SID10ADB100G/US-100-IAZ

Uitgangssignaal	analoog signaal
Aantal analoge uitgangen	1
Analoge uitgangsstroom [mA]	4...20
Max. belasting [Ω]	500
Beschermd tegen overbelasting	ja

Meet- / instelbereik

Vloeibare media	
Instelbereik [cm/s]	3...60

Reactietijden

Reactietijd [s]	1...10
-----------------	--------

Vloeibare media

Reactietijd [s]	1...10
-----------------	--------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [$^{\circ}\text{C}$]	-25...80
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen

Schokbestendigheid	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm]	M18 x 1,5
Schroefdraadtype	M18 x 1,5
Materialen	PBT-GF20
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4404 (roestvast staal / 316L); O-ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Procesaansluiting	M18 x 1,5 binnendraad

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	functie	10 x LED, 2-kleurig
----------	---------	---------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting

