

Verwerkingseenheid voor stromingssensoren

VS0200/110VAC/EX

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 bevestiging op DIN rail

Toepassingsgebied

Applicatie Stromingsbewaking; Draadbreukbewaking

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanningstolerantie [%]	-10...10
Voedingsspanning [V]	< 110 AC
Max. opgenomen vermogen [VA]	2
Opwarmtijd [s]	30

Uitgangen

Elektrische uitvoering	Relais
Contactbelasting	4 A, 250 V AC / cos phi > 07
Schakelfunctie stromingsbewaking	relais trekt aan bij stroming
Schakelfunctie kabelbewaking	relais valt af bij draadbreuk

Software / programmering

Afregelen schakelpunt	potentiometer
Keuze vloeistof / gas	schuifschakelaar

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...60
Beschermklasse	IP 40
Beschermklasse aansluitklemmen	IP 20

Toelatingen / testen


Keurmerken PTB Ex-94.C.2030X

Veiligheidsclassificatie

Aanduiding intrinsiekveilig

VS0200/110VAC/EX

Aansluiting



- | | |
|------|---------------------------|
| 1: | Relais Stromingsbewaking |
| 2: | Relais Draadbreukbewaking |
| | Aderkleuren : |
| BN = | bruin |
| BU = | blauw |
| BK = | zwart |
| WH = | wit |
| GY = | grijs |