

Verwerkingseenheid voor stromingssensoren

VS0200/200VAC

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: SN0150

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 bevestiging op DIN rail



Toepassingsgebied

Applicatie

Stromingsbewaking

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] < 200 AC

Max. opgenomen vermogen [VA] 3

Opwarmtijd [s] 30

Aantal kanalen 1

Uitgangen

Elektrische uitvoering Relais

Contactbelasting 4 A, 250 V AC

Schakelfunctie
stromingsbewaking relais trekt aan bij stroming

Software / programmering

Afregelen schakelpunt potentiometer

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] 0...60

Beschermklassse IP 40

Beschermklassse
aansluitklemmen IP 20

Mechanische eigenschappen

Behuizing behuizing voor DIN rail


Afmetingen [mm] 75 x 55 x 110



Verwerkingseenheid voor stromingssensoren

VS0200/200VAC

Materialen	kunststof	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functie	11 x LED
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
Aansluitklemmen: 16 x ...2,5 mm ²		
Aansluiting		



- 1: Relais Stromingsbewaking
Aderkleuren :
- BN = bruin
BU = blauw
BK = zwart
WH = wit
GY = grijs