


Stromingsbewaker

SCN12ABAAKOW/LS/CSA

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: SI5006 + E40107

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1
Procesaansluiting	1/2" NPT

Toepassingsgebied

Media	Vloeibare media
Mediumtemperatuur [°C]	-25...60
Drukbestendigheid [bar]	30

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	80...140 AC
Stroomopname [mA]	< 40
Opwarmtijd [s]	< 20

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1
-------------------------	------------------------------


Uitgangen

Totaal aantal uitgangen	1
Uitgangssignaal	schakelsignaal
Elektrische uitvoering	Relais
Aantal digitale uitgangen	1
Uitgangsfunctie	maakcontact
Kortsluitbeveiliging	nee

Stromingsbewaker

SCN12ABAAKOW/LS/CSA

Meet- / instelbereik		
Instelbereik	[cm/s]	3...300
Grootste gevoeligheid	[cm/s]	3...60
Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Temperatuurgradiënt	[K/min]	15
Reactietijden		
Reactietijd	[s]	1...10
Software / programmering		
Afregelen schakelpunt	potentiometer	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...60
Beschermklasse	IP 67	
Mechanische eigenschappen		
Materialen	PBT-GF20	
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4305 (roestvast staal / 303)	
Procesaansluiting	1/2" NPT	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functie	11 x LED
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
Connector: 1 x 1/2"; codering: C		



Aansluiting

