


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

**Producteigenschappen**

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1
Procesaansluiting	1/2" NPT

Toepassingsgebied

Applicatie	Hogedrukbereik
Media	Vloeibare media
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
Drukbestendigheid [bar]	300

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	70...140 AC
Stroomopname [mA]	< 40
Opwarmtijd [s]	< 20

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1
-------------------------	------------------------------

Uitgangen


Totaal aantal uitgangen	1
Uitgangssignaal	schakelsignaal
Elektrische uitvoering	Relais
Aantal digitale uitgangen	1
Uitgangsfunctie	maakcontact
Kortsluitbeveiliging	nee



Stromingsbewaker

SCN12ADBAKOW/LS

Meet- / instelbereik		
Instelbereik	[cm/s]	3...300
Grootste gevoeligheid	[cm/s]	3...60
Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Temperatuurgradiënt	[K/min]	15
Reactietijden		
Reactietijd	[s]	1...10
Software / programmering		
Afregelen schakelpunt	potentiometer	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...80
Beschermklasse	IP 67	
Mechanische eigenschappen		
Materialen	PBT-GF20	
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)	
Procesaansluiting	1/2" NPT	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functie	11 x LED
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
Connector: 1 x 7/8"; codering: A		



Aansluiting

